

Pneumatischen Pressen Velvet

Modelle:

Velvet T11.5 - Velvet T15 - Velvet T20 - Velvet T26 - Velvet T32
Velvet T43 - Velvet T60 - Velvet T75

Technische Beschreibung

Horizontale pneumatische Membranpresse nach der europäischen Richtlinie in Kraft zertifiziert.

Geschlossener Tank aus Edelstahl AISI 304 mit Sicherheitsberstscheibe.

Sehr hohe Drainageleistung dank der zahlreichen glanzpolierten Kanäle innerhalb des Tanks. Vereinfachte Reinigung dank des Systems für schnelle Montage und Demontage.

Pressmembrane aus lebensmittelechtem Kunststoff, komplett aufblasbar auch ohne Produkt. Schnelles Klemmsystem ohne Lochung der Membrane.

Maschine ausgestattet mit automatischem Axialbeschickungsventil mit Druckschalter.

Gestell aus lackiertem Stahl und Schutzkasten aus Edelstahl. Für Modelle Velvet T11.5/T15 sind der Gestell und Schutzkasten aus Edelstahl. Elektrische Schalttafel entsprechend der europäischen Richtlinien in Kraft.

Für Modelle Velvet T11.5/T15 sind Kompressor zum Aufblasen der Membrane und Hilfskompressor als Option verfügbar. Seitliche Sicherheitsleisten und Not-Halt für die Sicherheit des Bedieners. Die Maschine entspricht der EG-Richtlinie Kraft.

Automation


Die Bedienerschnittstelle E-panel Touch Screen zeigt einfache und intuitive Graphiken, um einfachen Zugriff auf die verschiedenen Programmierseiten zu haben. Dies erlaubt die Führung und die Programmierung aller Arbeitszyklen der Maschine sowie die Überwachung des laufenden Prozesses und des Maschinenzustands.

In der SPS sind 30 Pressprogramme, die Funktion „Rocking“, zum Schwenken des Tanks und Intelligentes Programm M.I.P. gespeichert.

Die Bedientafel mit Touch Screen ist auf einem Edelstahlhalter mit verstellbarer Neigung montiert, um die beste Sichtbarkeit des Bildschirms zu ermöglichen. Außerdem ist sie zur Winterlagerung einfach von der Maschine abnehmbar.



Technischen Daten Velvet



		Velvet T 11.5	Velvet T 15	Velvet T 20	Velvet T 26	Velvet T 32	Velvet T 43	Velvet T 60	Velvet T 75
A	mm	6.917	7.484	8.340	8.271	9.776	11.333	11.704	12.509
B	mm	6.300	6.866	7.719	7.657	9.187	10.743	11.188	11.359
C	mm	2.708	2.991	3.310	3.365	4.145	4.920	5.163	-
C'	mm	2.400	2.750	3.000	3.300	3.800	4.000	4.000	4.000
C''	mm	1.509	1.617	1.810	1.715	2.245	2.920	3.163	3.097
D	mm	1.888	1.888	2.001	2.150	2.150	2.190	2.940	1.867
E	mm	2.624	2.624	2.924	3.050	3.050	3.149	3.752	4.000
F	mm	2.960	3.075	3.301	3.520	3.520	3.605	4.560	3.692
Tankinhalt	lt	11.500	15.000	20.000	26.000	32.000	43.000	60.000	75.000
Abmessungen der Türen	mm	700x550	800x600	800x600	800x600	800x600	800x600	800x600	1000x800
Leergewicht	kg	4.500	5.000	7.700	8.400	9.500	13.000	20.000	27.500
Vollgewicht	kg	16.000	20.000	27.700	34.400	41.500	56.000	80.000	102.500
Anschlusswert	kW	8,5	10,5	16,5	16,5	26	34,5	62	62
Aufschüttmenge Ganz- trauben	kg	7.000	9.000	12.000	16.000	20.000	26.000	36.000	45.000
Aufschüttmenge en- trappte und gequet- schte	kg	23.000	30.000	40.000	52.000	64.000	86.000	120.000	150.000
Maische Aufschüttmenge ver- gorene Maische	kg	34.500	45.000	60.000	78.000	96.000	129.000	180.000	225.000

N.B.

Diese o.a. Daten sind nur andeutend und können je nach Reifegrad, nach Traubentypologie und nach Verarbeitungsmethoden variieren. Alle Daten beziehen sich auf die Anfangsmenge an ganzen Trauben, vor jeglichem Prozess wie z.B. Entrappen, Quetschen, Vergären, Entsaften usw.



Zubehör Velvet

✓ verfügbar
 ✗ nicht verfügbar

	Velvet T 11.5	Velvet T 15	Velvet T 20	Velvet T 26	Velvet T 32	Velvet T 43	Velvet T 60	Velvet T 75
Zweite Tür	✓	✓	✓	✓	✓	✓	serienmäßig	serienmäßig
Doppelter Saftablauf	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Axialbeschickung DN125	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Automatische Axialbeschickung DN150	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	✗	✗
Automatische Axialbeschickung DN200	✗	✗	✗	✗	✗	✗	serienmäßig	serienmäßig
Automatische Reinigung Pulse Jet	✓	✓	✓	✓	✓	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Deep Washing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F.R.O. Feeding Rotation Optimizer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F.I.P. Intelligentes Programm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M.I.P. Intelligentes Programm	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Fernschalttafel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kohlensäuremischung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2-Auslass Mostauswahlventile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3-Auslass Mostauswahlventile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gestell aus Edelstahl	serienmäßig	serienmäßig	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Erhöhungsfüße aus Edelstahl	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Erhöhungsfüße aus lackiertem Stahl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mimic panel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompressor zum Aufblasen der Membrane	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Hilfskompressor	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Niveaufühler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPS gesteuertes Außen-Reinigungssystem	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergrößerte Luftzufuhr 1¼" zu 2"	✗	✓	✓	✓	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Verstärktes Gebläse mit 5,5 kW und 530 m3/Std	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Verstärktes Gebläse mit 7,5 kW und 730 m3/Std	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Verstärktes Gebläse mit 12,5 kW und 1400 m3/Std	✗	✗	✓	✓	✓	serienmäßig	✗	✗



Zubehör **Velvet**

 verfügbar
 nicht verfügbar

	Velvet T 11.5	Velvet T 15	Velvet T 20	Velvet T 26	Velvet T 32	Velvet T 43	Velvet T 60	Velvet T 75	
Doppeltes Gebläse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	serienmäßig	serienmäßig	
Demontierbarer kreisförmiger Sammler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Presssystem unter Schutzgas Typ E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Presssystem unter Schutzgas Neutral 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Presssystem unter Schutzgas Neutral 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Saftleitbleche um die ganze Trom- mel geschlossen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Speed-Kit zur Verkürzung der Druck auf und Abbau Zeiten der Membrane	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

